



## ACİL MÜDEHALE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Oksijen tüpünden gelen yüksek basıncı regüle edip hasta için istenilen gaz çıkışının ayarlanmasını sağlarmalıdır.
- 2- Tüp bağlantı ölçüsü 3/4" olup elle veya anahtar yardımı ile montaj yapılabilmelidir..
- 3- Oksijen basınç düşürücü ana gövde , kapak , ve bağlantı elemanları pirinç (ms 58) malzmeden imal edilmiş olup komple kromaj kaplamalı olmalıdır..
- 4- Kullanıcıyı koruma amaçlı basınç düşürücünün ana gövde kapağı ve ayar kelebeği aşağı doğrultuda bakmalıdır.
- 5- Basınç düşürücü üzerinde 315 bar giriş basıncını ve 15 lt/dak çıkış basıncını gösteren iki adet manometre olmalıdır.
- 6- Basınç düşürücü iç dizaynında kullanılan yaylar krom nikel telden imal edilmiş olup ısıl işleminden geçirilmiş olmalıdır.
- 7- Kullanıcıyı korumak amacı ile basınç düşürücü üzerinde emniyet sibobu bulunmalıdır.
- 8- Basınç düşürücü çıkış bağlantısı kanül veya maske kullanımına uygun hortum yeri olmalıdır.
- 9- Basınç düşürücü orijinal ambalajında gönderilmelidir.
- 10- Basınç düşürücü orijinal ambalajında kullanma talimatı olmalıdır.
- 11-Basınç düşürücü üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl garanti kapsamı içerisinde olmalıdır.
- 12-Ücret karşılığında 10(on) yıl süre ile yedek parçası olmalıdır.
- 13-Basınç düşürücü CE belgeli olmalıdır.
- 14-Ürün TITUBB'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.